

品番 : EA949HD-1215

品名 : M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)



販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/29 05:37現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1243ページ		



品番	規格	材質	表面処理	入数	販売単位	在庫数
EA949HD-1215	M12x100mm	SCM435	黒色酸化被膜	2本	袋	16

仕様

規格	ISO 10.9	材質	構造用炭素鋼(SCM435)
ねじサイズ×首下長	M12×100mm	頭対辺	19mm
硬度	HRC32~39	ねじ精度	6g
表面処理	黒色酸化被膜	仕様	半ねじ
入数	2本		
並目ねじ			
ピッチ	1.75		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.