



品番：EA949HL-1

品名：M10x320mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/04/04 10:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0662ページ                       |      |   |



#### 仕様

|       |                            |       |                      |
|-------|----------------------------|-------|----------------------|
| メーカー  | イマオコーポレーション                | 型番    | BJ830-10320          |
| ねじサイズ | M10×1.5                    | 全長    | 320mm                |
| 材質    | スチール(SNB7)<br>四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 | 引張り強度 | 860N/mm <sup>2</sup> |
| 重量    | 145g                       |       |                      |

並目ねじ

SNB7とは高温用合金ボルト材のことです

RoHS指令適合品

※両端面は表面処理を施していません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.