


品番：EA949HS-100

品名：M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/10 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



品番	規格	在庫	価格
EA949HS-100	M8x20mm/35mm	7	960円(税抜)

カタログ訂正

26/02/24 ねじサイズの訂正。誤:M8x25、正:M8x20(No.57 9025)

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	RA-35-35H
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	35mm
ねじサイズ	M8×20mm	下方向支持荷重	450N
下方向ばね定数	150N/mm	ゴム材質	天然ゴム

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.