

品番 : EA949HS-108

品名 : M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,160円(税抜) / 2,376円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,160円(税抜) / 2,376円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/10 21:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ | | |



| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|-----------|---------------|----|----|
| RA-55-54H | M10x30mm/54mm | 個 | 2 |

仕様

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------|
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | RA-55-54H |
| 用途 | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ | 54mm |
| ねじサイズ | M10×30mm | 下方向支持荷重 | 1100N |
| 下方向ばね定数 | 240N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |
| 六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 | | | |
| 構造が簡単で取付けも容易です。 | | | |
| 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。 | | | |
| 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.