

品番：EA949HS-120

品名：M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,240円(税抜) / 5,764円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,240円(税抜) / 5,764円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/11 00:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ | | |



| 品番 | 高さ | 下方向支持荷重 | ゴムの材質 |
|-------------|------|---------|-------|
| EA949HS-120 | 50mm | 5900N | 天然ゴム |

仕様

| | | | |
|---|----------------------------|---------|--------|
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | RA-100 |
| 用途 | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ | 50mm |
| ねじサイズ | M16×55mm | 下方向支持荷重 | 5900N |
| 下方向ばね定数 | 1440N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |
| 六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 | | | |
| 構造が簡単で取付けも容易です。 | | | |
| 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。 | | | |
| 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.