


品番 : EA949HS-18

品名 : M6x16mm/27mm [丸形]防振ゴム



販売価格	600円(税抜)／660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜)／660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/19 19:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KA-25-27H
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	27mm
ねじサイズ	M6×16mm	下方向支持荷重	160N
下方向ばね定数	93N/mm	ゴム材質	天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各2個付			
構造が簡単で取付けも容易です。			
小型で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重の支持が可能です。			
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.