


品名：M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 660円(税抜)／726円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 660円(税抜)／726円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/02/19 18:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1233ページ                      |      |   |

[illegible]

|         |                            |         |           |
|---------|----------------------------|---------|-----------|
| メーカー    | 倉敷化工                       | 型番      | KA-30-26H |
| 用途      | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ      | 26mm      |
| ねじサイズ   | M8×20mm                    | 下方向支持荷重 | 300N      |
| 下方向ばね定数 | 140N/mm                    | ゴム材質    | 天然ゴム      |

六角ナット、スプリングワッシャー各2個付

構造が簡単で取付けも容易です。

小型で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重の支持が可能です。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.