


品番 : EA949HS-25

品名 : M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム



販売価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
カタログ価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/02/19 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



## 仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KA-45
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	34mm
ねじサイズ	M8×25mm	下方向支持荷重	830N
下方向ばね定数	290N/mm	ゴム材質	天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各2個付			
構造が簡単で取付けも容易です。			
小型で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重の支持が可能です。			
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.