


品番 : EA949HS-29

品名：M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム



販売価格	1,660円(税抜)／1,826円(税込)		
カタログ価格	1,660円(税抜)／1,826円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/19 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		

[illegible]

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KA-55
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	40mm
ねじサイズ	M10×30mm	下方向支持荷重	1200N
下方向ばね定数	350N/mm	ゴム材質	天然ゴム

六角ナット、スプリングワッシャー各2個付

構造が簡単で取付けも容易です。

小型で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重の支持が可能です。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.