


品番：EA949HS-31

品名：M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 1,660円(税抜)／1,826円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 1,660円(税抜)／1,826円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/02/19 18:17現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1233ページ                      |      |   |  |



| 品名         | 規格            | 単位 | 数量 |
|------------|---------------|----|----|
| EA949HS-31 | M12x35mm/30mm | 個  | 5  |

仕様

|                                                  |                            |         |       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|
| メーカー                                             | 倉敷化工                       | 型番      | KA-60 |
| 用途                                               | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ      | 30mm  |
| ねじサイズ                                            | M12×35mm                   | 下方向支持荷重 | 1860N |
| 下方向ばね定数                                          | 780N/mm                    | ゴム材質    | 天然ゴム  |
| 六角ナット、スプリングワッシャー各2個付                             |                            |         |       |
| 構造が簡単で取付けも容易です。                                  |                            |         |       |
| 小型で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重の支持が可能です。              |                            |         |       |
| 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 |                            |         |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.