


品番 : EA949HS-317

品名 :  $\phi 140/40\text{mm} \times 120\text{mm}$  ゴムスプリング



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

高さ	120mm	穴径	$\phi 40\text{mm}$
外径	$\phi 140\text{mm}$	支持荷重	$\sim 5600\text{N}$
許容荷重	11200N	ばね定数	470N/mm
組み立てが簡単			
振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。			
発熱が小さく長期間の耐久性有			
用途	振動機械の振動ばね用		
中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.