




品番：EA949HS-53

品名：M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/10 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



カタログ訂正

26/02/24 下方向支持荷重/下方向ばね定数の訂正。誤:250N/200N/mm、正:240N/180N/mm(No.57 9025)

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KB-25
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	18mm
ねじサイズ	M6×16mm	穴サイズ	7mm
穴間ピッチ	42mm	下方向支持荷重	240N
下方向ばね定数	180N/mm	ゴム材質	天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各1個付			
構造が簡単で取付けも容易です。			
小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。			
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.