




品番 : EA949HS-62

品名 : M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/10 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KB-45-45H
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	45mm
ねじサイズ	M8×25mm	穴サイズ	9mm
穴間ピッチ	63mm	下方向支持荷重	650N
下方向ばね定数	170N/mm	ゴム材質	天然ゴム

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.