




品番 : EA949HS-67

品名 : M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 21:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1233ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|--------|
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | KB-60 |
| 用途 | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ | 30mm |
| ねじサイズ | M12×35mm | 穴サイズ | 11.5mm |
| 穴間ピッチ | 84mm | 下方向支持荷重 | 1860N |
| 下方向ばね定数 | 780N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.