


品番 : EA949HS-91

品名 : M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム



販売価格	400円(税抜)／440円(税込)		
カタログ価格	400円(税抜)／440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/02/19 16:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



## 仕様

メーカー	倉敷化工	型番	RA-12
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	16mm
ねじサイズ	M5×11mm	下方向支持荷重	78N
下方向ばね定数	62N/mm	ゴム材質	天然ゴム

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.