


品番：EA949HS-92

品名：M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 400円(税抜) / 440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 400円(税抜) / 440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/10 21:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ | | |



| 品番 | 高さ | 支持荷重 |
|------------|------|------|
| EA949HS-92 | 15mm | 130N |

仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|-------|
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | RA-15 |
| 用途 | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ | 15mm |
| ねじサイズ | M5×12mm | 下方向支持荷重 | 130N |
| 下方向ばね定数 | 110N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.