


品番：EA949JB-12

品名：波型スプリングロールピンセット(ステンス製)



販売価格	6,010円(税抜) / 6,611円(税込)		
カタログ価格	6,010円(税抜) / 6,611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/21 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

<セット内容>	サイズ(入数): 2×10mm(50) 2×20mm(50) 3×20mm(30) 3×40mm(30) 4×20mm(20) 4×25mm(18) 4×40mm(18) 5×25mm(15) 5×40mm(12) 5×50mm(12) 6×25mm(12) 6×40mm(10) 6×50mm(10) 8×25mm(10) 8×40mm(6) 8×50mm(6)	材質	ステンレス
表面処理	光沢仕上げ	硬度	HRC42~48
ケースサイズ	207×145×40mm	重量	866g
ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。			
RoHS対応品			

