

品番：EA949JL-305

品名：M 3x 5mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンス/16本)




販売価格	175円(税抜) / 193円(税込)		
カタログ価格	175円(税抜) / 193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/08 14:29現在)		
商品入数	16	販売単位	袋
カタログページ	1258ページ		



並目細目ねじ特長

- 並目ねじ-準ひねりに対するロック (ねじの頭部)が標準的な形状から異なり、ねじが緩むのを防ぐのに役立ちます。
- 細目ねじ-並目にしてピッチが細かい (G1.0)の数が多く、ねじの強度が向上し、ねじの締め付けが容易になります。



仕様

サイズ	M3×5	仕様	全ねじ
ピッチ	0.5	入数	16
材質	SUSXM7	頭部厚	0.8mm (許容差 ±0.1)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。

皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。

環境に優しい安心・安全な一品です。

一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。

並目ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.