


品番：EA949JL-620

品名：M 6x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)




販売価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
カタログ価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/07/08 14:31現在)		
商品入数	8	販売単位	袋
カタログページ	1258ページ		



並目細目ねじ特長

- 並目ねじ-準ひねりに対するロック (ねじの回転が標準的な範囲内で発生する際の防鎖性能が低い)。
- 細目ねじ-並目に対してロックが働かない (G1/2以上の径が多いねじのねじ山数が多く、並目に対して細目に比べて噛み合っていないため防鎖性能が低くなる)。



仕様

サイズ	M6×20	仕様	全ねじ
ピッチ	1.0	入数	8
材質	SUSXM7	頭部厚	1.2mm (許容差 ±0.1)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。

皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。

環境に優しい安心・安全な一品です。

一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。

並目ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.