品番: EA949KC-140

品名: M140 ベアリングナット用座金(AW28)



販売価格	<b>1,680円</b> (税抜) / 1,848円(税込)				
カタログ価 格	1,680円(税抜)/1,848円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 01:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1278ページ				







## 仕様

呼び番号	AW8	サイズ	M140
サイズ(mm)	D1:140, k:135, E:16, t:2, S:14, D4:160, D5:192, r:1.5, u:8	歯の数	19
材質	冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC /SPHC)(亜鉛メッキ加工)		

アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.