品番: EA949KC-40

品名: M 40 ベアリングナット用座金(AW08)



販売価格	<b>120円</b> (税抜)/132円(税込)				
カタログ価 格	120円(税抜)/132円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/11/14 03:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1278ページ1283ページ				







## 仕様

呼び番号	AW08	サイズ	M40
サイズ(mm)	D1:40, k:37.5, E:6, t:1.2, S:6, D4:50, D5:62, r:1, u:2.5	歯の数	15
材質	冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC /SPHC)(亜鉛メッキ加工)		

アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。

【EA966PA-309、EA966PB-309用】 ベアリングナット用座金

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.