品番: EA949KC-50

品名: M 50 ベアリングナット用座金(AW10)



販売価格	140円 (税抜)/154円(税込)				
カタログ価 格	140円(税抜)/154円(税込)				
在庫数	最新在庫: 20 (2025/11/14 03:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1278ページ1283ページ				







仕様

呼び番号	AW10	サイズ	M50
サイズ(mm)	D1:50, k:47.5, E:6, t:1.2, S:6, D4:61, D5:74, r:1, u:2.5	歯の数	17
材質	冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC /SPHC)(亜鉛メッキ加工)		

アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。

【EA966PA-311、EA966PB-311用】 ベアリングナット用座金

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.