

品番 : EA949KC-70

品名 : M 70 ベ어링ナット用座金(AW14)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 175円(税抜) / 193円(税込) | | |
| カタログ価格 | 175円(税抜) / 193円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/11 00:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1229ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-----|-----|
| 呼び番号 | AW14 | サイズ | M70 |
| サイズ(mm) | D1:70、k:66.5、E:8、t:1.5、S:8、 D4:85、D5:98、r:1.2、u:4 | 歯の数 | 19 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC /SPHC)(亜鉛メッキ加工) | | |

アダプタスリーブを取付けたり、ベ어링をシャフトに固定する際に使用します。

【EA966PA-316、EA966PB-316用】ベ어링ナット用座金

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.