品番: EA949MJ-1025A

品名: M10x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)



販売価格	1,290円 (税抜)/ 1,419円(税込)				
カタログ価 格	1,290円(税抜)/1,419円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/15 06:19現在)				
商品入数	4	販売単位	袋		
カタログページ	1311ページ				











仕様

材質	ステンレス (SUS304CUN)	ねじ規格	JIS B0205		
ねじ精度	6g	強度クラス	A2-100		
引張強度	1000N/m㎡	耐力	800N/mm²		
表面処理	なし	時効処理	あり		
サイズ	M10×25mm	ピッチ	1.5mm		
頭部径	16mm	頭部高さ	10mm		
六角穴対辺	8mm	六角穴対角	9.149mm		
六角穴深さ	5mm	入数	4本		
全ねじ					
並目ねじ					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.