

品番：EA949MJ-1040A

品名：M10x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)



販売価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/03 01:12現在)		
商品入数	4	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



仕様

材質	ステンレス(SUS304CUN)	ねじ規格	JIS B0205
ねじ精度	6g	強度クラス	A2-100
引張強度	1000N/mm ²	耐力	800N/mm ²
表面処理	なし	時効処理	あり
サイズ	M10×40mm	ピッチ	1.5mm
頭部径	16mm	頭部高さ	10mm
六角穴対辺	8mm	六角穴対角	9.149mm
六角穴深さ	5mm	入数	4本
全ねじ			
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.