

品番：EA949MJ-1650A

品名：M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)



販売価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/04 17:25現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



仕様

材質	ステンレス(SUS304CUN)	ねじ規格	JIS B0205
ねじ精度	6g	強度クラス	A2-100
引張強度	1000N/mm ²	耐力	800N/mm ²
表面処理	なし	時効処理	あり
サイズ	M16×50mm	ピッチ	2.0mm
頭部径	24mm	頭部高さ	16mm
六角穴対辺	14mm	六角穴対角	15.996mm
六角穴深さ	8mm	入数	2本
全ねじ			
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.