品番: EA949MJ-615A

品名: M 6x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)				
カタログ価 格	660円(税抜)/726円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 20:18現在)				
商品入数	8	販売単位	袋		
カタログページ	1311ページ				











## 仕様

材質	ステンレス (SUS304CUN)	ねじ規格	JIS B0205		
ねじ精度	6g	強度クラス	A2-100		
引張強度	1000N/m m <sup>2</sup>	耐力	800N/mm²		
表面処理	なし	時効処理	あり		
サイズ	M6×15mm	ピッチ	1.0mm		
頭部径	10mm	頭部高さ	6mm		
六角穴対辺	5mm	六角穴対角	5.723mm		
六角穴深さ	3mm	入数	8本		
全ねじ					
並目ねじ					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.