

品番：EA949MJ-620A

品名：M 6x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)



販売価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/03 01:05現在)		
商品入数	8	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



### 仕様

材質	ステンレス(SUS304CUN)	ねじ規格	JIS B0205
ねじ精度	6g	強度クラス	A2-100
引張強度	1000N/mm <sup>2</sup>	耐力	800N/mm <sup>2</sup>
表面処理	なし	時効処理	あり
サイズ	M6×20mm	ピッチ	1.0mm
頭部径	10mm	頭部高さ	6mm
六角穴対辺	5mm	六角穴対角	5.723mm
六角穴深さ	3mm	入数	8本
全ねじ			
並目ねじ			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.