


品番：EA949MJ-835A

品名：M 8x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/04 17:23現在)		
商品入数	6	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



#### 仕様

材質	ステンレス(SUS304CUN)	ねじ規格	JIS B0205
ねじ精度	6g	強度クラス	A2-100
引張強度	1000N/mm <sup>2</sup>	耐力	800N/mm <sup>2</sup>
表面処理	なし	時効処理	あり
サイズ	M8×35mm	ピッチ	1.25mm
頭部径	13mm	頭部高さ	8mm
六角穴対辺	6mm	六角穴対角	6.863mm
六角穴深さ	4mm	入数	6本
全ねじ			
並目ねじ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.