品番: EA949MJ-835A

品名: M 8x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)



販売価格	1,430円(税抜)/1,573円(税込)				
カタログ価 格	1,430円(税抜)/1,573円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/15 06:19現在)				
商品入数	6	販売単位	袋		
カタログページ	1311ページ				











仕様

材質	ステンレス (SUS304CUN)	ねじ規格	JIS B0205		
ねじ精度	6g	強度クラス	A2-100		
引張強度	1000N/m m²	耐力	800N/m m ^d		
表面処理	なし	時効処理	あり		
サイズ	M8×35mm	ピッチ	1.25mm		
頭部径	13mm	頭部高さ	8mm		
六角穴対辺	6mm	六角穴対角	6.863mm		
六角穴深さ	4mm	入数	6本		
全ねじ					
並目ねじ					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.