


品番 : EA949RH-124

品名 : 8x 40mm ボールロックピン



販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/12 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



ボールはスプリングによって作動します。

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-08040-SUS
ピン径	8mm	ピン長さ	40mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク:SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール:SUS440C
質量	39g		

抜き差しのみのシンプルタイプ

ボールはスプリングによって作動します。

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。

ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.