

品番：EA949RM-101

品名：12x10.9mm/ M3 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
カタログ価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/01 10:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1298ページ		



仕様

メーカー	イマコーポレーション	型番	TPGBA-A
材質	TPEE (ポリエステル系熱塑性エラストマー)	取付ねじ (皿ねじ)	M3
直径	12mm	高さ	10.9mm
許容荷重	0.9kN	使用例	農業機器、ロボットなど

高負荷用

短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

