

品番 : EA949RM-103

品名 : 21x19.3mm/ M5 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/11 13:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1284ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-1
直径	21mm	高さ	19.3mm
推奨取付ネジサイズ	M5	許容荷重	2.9kN
使用温度	-40~49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量	5g		

高負荷用

短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.