





品番：EA949RM-107

品名：43x37.8mm/ M8 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	5,510円(税抜)／ 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜)／ 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/03 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション		型番	TPGBA-6
直径	43mm	高さ	37.8mm	
推奨取付ネジサイズ	M8	許容荷重	12.5kN	
使用温度	-40～49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)	
質量	40g			

高負荷用
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。
RoHS対応品

