




品番：EA949RM-111

品名：14x14.7mm/ M4 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	945円(税抜)／1,040円(税込)		
カタログ価格	945円(税抜)／1,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション 	型番	TPGBA-098S
材質	TPEE (ポリエステル系熱塑性エラストマー)	取付ねじ (皿ねじ)	M4
直径	14mm	高さ	14.7mm
許容荷重	1.55kN	使用例	包装機器、自動化機械など
中負荷用			
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型			
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。			
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。			
費用効率の高い性能を発揮します。			
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA(EA949RM-101～107)よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

