




品番：EA949RM-116

品名：37x37.6mm/ M6 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	4,970円(税抜)／ 5,467円(税込)		
カタログ価格	4,970円(税抜)／ 5,467円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/03 04:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション		型番	TPGBA-105S
直径	37mm	高さ	37.6mm	
推奨取付ネジサイズ	M6	許容荷重	3kN	
使用温度	-40～49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)	
質量	27g			
中負荷用				
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型				
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。				
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。				
費用効率の高い性能を発揮します。				
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA (EA949RM-101～107) よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。				
RoHS対応品				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.