品番: EA949RM-123

品名:43x37.3mm/TPEダンパー(ラジアル)



販売価格	<b>3,040円</b> (税抜)/3,344円(税込)				
カタログ価 格	3,040円(税抜)/3,344円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/24 18:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1284ページ				
















## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	24番	TPGBR-3
直径	43mm	高さ	37.3mm
幅	20mm	推奨取付ネジサイズ	M4
許容荷重	0.45kN	使用温度	-40~49℃
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラスト マー)	質量	14g

## 軽負荷用

長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.