品番: EA949RM-124

品名:63x55.5mm/TPEダンパー(ラジアル)



販売価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)				
カタログ価 格	3,780円(税抜)/4,158円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/24 19:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1284ページ				

















仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBR-5
直径	63mm	高さ	55.5mm
幅	43mm	推奨取付ネジサイズ	M4
許容荷重	0.89kN	使用温度	-40~49℃
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラスト マー)	質量	50g

軽負荷用

長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.