品番: EA949RM-131

品名:30x23.1mm/TPEダンパー(ラジアル)



販売価格	1,750円 (税抜)/ 1,925円(税込)				
カタログ価 格	1,750円(税抜)/1,925円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/24 18:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1284ページ				
















仕様

メーカー	イマオコーポレーション	24番	TPGBR-1-55
直径	30mm	高さ	23.1mm
幅	13mm	推奨取付ネジサイズ	M4
許容荷重	0.6kN	使用温度	-40~49℃
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラスト マー)	質量	4g

中負荷用

長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.