品番: EA949RM-135

品名:68x55.9mm/TPEダンパー(ラジアル)



販売価格	<b>4,410円</b> (税抜)/ 4,851円(税込)				
カタログ価 格	4,410円(税抜)/4,851円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/24 19:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1284ページ				
















## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	<b>沙</b> 番	TPGBR-6-55
直径	68mm	高さ	55.9mm
幅	46mm	推奨取付ネジサイズ	M4
許容荷重	4.7kN	使用温度	-40~49℃
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラスト マー)	質量	78g

## 中負荷用

長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.