


品番：EA949RS-14

品名：40mm/45° /M16 スイッチドッグ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,040円(税抜)／1,144円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,040円(税抜)／1,144円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/08/11 13:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1237ページ                      |      |   |



仕様

|                 |             |        |                 |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| メーカー            | イマオコーポレーション | 型番     | SD40C45ST16     |
| 全長              | 40mm        | 高さ     | 26mm            |
| ねじ径             | M16×2       | 角度     | 45°             |
| 六角穴付き止めねじサイズ    | M8×1.25 -8L | 黄銅ボール径 | φ 6.4mm         |
| シャフト取付穴         | メネジ         | 材質     | S45C<br>四三酸化鉄被膜 |
| 質量              | 210g        |        |                 |
| 円錐タイプ           |             |        |                 |
| リミットスイッチのレバー作用に |             |        |                 |
| RoHS対応品         |             |        |                 |