

品番：EA949SV-32

品名：M 3x8.5mm 鬼目ナット(R)(Aタイプ° / 三価ホワイト/8個)



販売価格	195円(税抜) / 215円(税込)		
カタログ価格	195円(税抜) / 215円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/01 05:53現在)		
商品入数	8	販売単位	袋
カタログページ	1254ページ		



打ち込むだけの高い作業性と経済性

仕様

サイズ	M3×8.5mm	ピッチ	0.5
下穴径	4.1~4.5mm	材質	三価ホワイト
入数	8		

木ねじを使う部分に安定した反復使用と締付強度を与える為に開発されたナットです。

外周のノコ歯型鬼目突起が木部に食い込み、戻り、ゆるみがありません。

挿入作業を高める為、先端部に打込みガイドのテーパが付いています。

ツバ無タイプの為、高い密着度が得られます。

打ち込むだけで高い密着度が得られ、作業性が向上します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.