

品番：EA949VA-5A

品名：M5-0.8 [メトリック]リコイルキット(並目)



販売価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
カタログ価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	35058
商品名	トレードシリーズ	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M5-0.8(並目)	ケースサイズ	195×85×30(H)mm
セット内容	リコイル(15個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タンク折取工具		

別途タップホルダーを使用ください。

マグネット式タンク折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタンクに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。

また、折り取ったタンクがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タンクが確実に折れていることが確認できます。

中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.