

品番 : EA949VB-12CA

品名 : M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)



販売価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	38120-2
商品名	トレードシリーズ	サイズ	M12-1.25(極細)
材質	ステンレス(SUS304)	セット内容	リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タンク折取工具
ケースサイズ	195×85×30(H)mm		

別途タップホルダーを使用ください。

パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。

マグネット式タンク折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタンクに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタンクがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タンクが確実に折れていることが確認できます。

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.