

品番：EA949VB-6A

品名：M6-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)



販売価格	10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)			
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/21 01:40現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0352ページ			



品番	EA949VB-6A
品名	M6-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
メーカー	RECOIL
材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M6-1.0(並目)
セット内容	リコイル(15個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タンク折取工具
ケースサイズ	195×85×30(H)mm
下穴サイズ	ねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

品番	EA949VB-6A
品名	M6-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
メーカー	RECOIL
材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M6-1.0(並目)
セット内容	リコイル(15個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タンク折取工具
ケースサイズ	195×85×30(H)mm
下穴サイズ	ねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	35063
商品名	トレードシリーズ	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M6-1.0(並目)	セット内容	リコイル(15個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タンク折取工具
別途タップホルダーを使用ください。			
パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。			
マグネット式タンク折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタンクに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタンクがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タンクが確実に折れていることが確認できます。			
ケースサイズ	195×85×30(H)mm		
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.