

品番：EA949VD-18M

品名：M18-2.5x27mm リコイル挿入ネジ(並目/5個)



販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/16 13:58現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	25183
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M18-2.5	全長	27mm
重量	23g	入数	5個

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.