

品番：EA949VD-7LA

品名：M7-1.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)



販売価格	905円(税抜) / 996円(税込)		
カタログ価格	905円(税抜) / 996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/16 13:58現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	05074
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M7-1.0	全長	14mm
入数	10個		

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.