

品番 : EA949VD-7S

品名 : M7-1.0x7mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 850円(税抜) / 935円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 850円(税抜) / 935円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/16 13:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0352ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |              |    |               |
|------|--------------|----|---------------|
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 05072         |
| 商品名  | リコイルパケット     | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ  | M7-1.0       | 全長 | 7mm           |
| 入数   | 10個          |    |               |

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.