

品番：EA949VD-8L

品名：M8-1.25x16mm リコイル挿入ネジ(並目/10コ)



販売価格	1,160円(税抜)／1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜)／1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/16 13:58現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0352ページ		



品番	規格	材質	全長	有効長	入数
EA949VD-8L	M8-1.25x16mm	SUS304	16mm	14mm	10個

品番	規格	材質	全長	有効長	入数
EA949VD-8L	M8-1.25x16mm	SUS304	16mm	14mm	10個

仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	25084
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M8-1.25	全長	16mm
入数	10個		
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。			
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.