

品番 : EA949VE-12L

品名 : M12-1.5x24mm リコイル挿入ネジ(細目/10コ)



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/03 04:15現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0352ページ		



#### 仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	27124
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M12-1.5	全長	24mm
入数	10個		

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※挿入ネジの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.